

Déclencheur à émission de courant 110-480V CA pour disjoncteur modulaire selon UL 489



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Déclencheur à émission de courant
Version du produit	à monter
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	12 000
Tension d'alimentation	
Tension d'emploi	
• Valeur assignée	480 V
Indice de protection IP	IP20
Détails sur le produit	
Extension produit	déclencheur à émission de courant
Nombre	
Nombre de contacts de signalisation de défaut	0
Nombre de contacts NF	0
Nombre de contacts NO	0
Nombre d'inverseurs	0

## Liens

Section de câble raccordable	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage / pour bornes a vis	0,8 N·m
Type de sections de câble raccordables / pour câbles AWG	24 ... 12

## Conception mécanique

Hauteur	110 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids net	117 g

## Certificats

General Product Approval

Declaration of Conformity



UL



EG-Konf.

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3030-0HG>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3030-0HG>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

