

Déclencheur à émission de courant 24-48 V CC, pour disjoncteurs 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV (connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire pour 5SU1)



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Désignation du produit	Déclencheur à émission de courant
Version du produit	à monter
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	20 000
Tension d'alimentation	
Tension d'emploi	
• Valeur assignée	230 V
Indice de protection IP	IP20
Détails sur le produit	
Extension produit	déclencheur à émission de courant
Nombre	
Nombre de contacts de signalisation de défaut	0
Nombre de contacts NF	2
Nombre de contacts NO	0
Nombre d'inverseurs	0

Liens	
Section de câble raccordable	0,5 ... 2,5 mm ²
Couple de serrage / pour bornes a vis	0,5 N·m
Type de sections de câble raccordables / pour câbles AWG	24 ... 12

Conception mécanique	
Hauteur	90 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids net	90 g
<ul style="list-style-type: none"> • en service • à l'entreposage 	-25 ... +55 °C -40 ... +75 °C

Certificats

Declaration of Con- formity	other	Railway
--------------------------------	-------	---------



EG-Konf.

[Environmental Confirma-
tions](#)

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3031>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3031>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3031

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





