

Commande à distance Basic 230V CA, 2UM. Pour disjoncteur, interrupteur différentiel, disjoncteur combiné jusqu'à 3P, commutateur marche/arrêt



Version	
Nom de marque produit	SENTRON
Exécution de l'affichage / LED	Non
Version du produit	à monter
Durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	10 000
Tension d'alimentation	
Tension d'emploi	
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur assignée 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • pour CA / Valeur assignée / min. 	177 V
<ul style="list-style-type: none"> • pour CA / Valeur assignée / max. 	270 V
Indice de protection IP	IP20
Dissipation	
Puissance dissipée [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> • en veille 	1 W
Détails sur le produit	
Équipement du produit / Verrouillage	Non
Constituant du produit	

• bloc de signalisation de défaut	Non
• Bloc de contacts auxiliaires	Non
Extension produit	commande à distance

Nombre	
Nombre de contacts de signalisation de défaut	0
Nombre de réarmements à distance / par minute	2
Nombre de contacts NF	0
Nombre de contacts NO	0
Nombre d'inverseurs	0

Liens	
Longueur de câble	
• dans le circuit de commande	1 500 m
Section de câble raccordable	0,5 ... 1,5 mm ²
Couple de serrage / pour bornes a vis	0,2 ... 0,25 N·m
Type de sections de câble raccordables / pour câbles AWG	14 ... 30

Conception mécanique	
Hauteur	90 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	70 mm
Poids net	188 g
• en service	-25 ... +45 °C
• à l'entreposage	-40 ... +55 °C

Certificats	
Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3054>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3054>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3054

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



