

Electro-aimant pour contacteurs 7,5 kW AC 208 V, 60 Hz, pour contacteurs moteurs, Taille S0, borne à vis





### Caractéristiques techniques générales

Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	Electroaimant

### Circuit de commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande	208 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 pour CA</li> <li>— pour 60 Hz Valeur assignée</li> </ul>	

### Certificats/homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
		 EG-Konf.	<a href="#">Miscellaneous</a>  

### other

[Confirmation](#)



### Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AM11>

**Générateur CAx en ligne**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AM11>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2924-5AM11>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros**

**EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AM11&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AM11&lang=en)

dernière modification :

11-09-2019