

Electro-aimant pour contacteurs 7,5 kW AC 200 V, 50 / 60 Hz, 220 V, 60 Hz, pour contacteurs moteur, Taille S0, borne à vis

Caractéristiques techniques générales

Nom de marque produit	SIRIUS
Désignation du produit	Electroaimant

Circuit de commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Puissance dissipée [V·A] de la bobine pour CA typique	8,5 V·A
Tension d'alimentation de commande <ul style="list-style-type: none"> • 1 pour CA <ul style="list-style-type: none"> — pour 50 Hz Valeur assignée — pour 60 Hz Valeur assignée • 2 pour CA <ul style="list-style-type: none"> — pour 60 Hz Valeur assignée 	200 V 200 V 220 V
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CA <ul style="list-style-type: none"> • pour 50 Hz • pour 60 Hz 	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1

Certificats/homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2924-5AN61>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2924-5AN61>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2924-5AN61>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2924-5AN61&lang=en

dernière modification :

11-09-2019