

CD-LID 75 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	CD-LID 75 GY
Référence	2590030000
Version	Embout de conduite de câbles, 75 mm
GTIN (EAN)	4050118600735
Cdt.	2 m

CD-LID 75 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Largeur	75 mm	Largeur (pouces)	2,953 inch
Poids net	195 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris	Couvercle	Oui
Halogène	Oui	Matériau	PVC
Résistant aux courants de fuite	Oui	Type de montage	monté

Classifications

ETIM 6.0	EC000727	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-76		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	STEP
--------------------	----------------------