

CD-BO 60X80 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

Type	CD-BO 60X80 8/12 GY
Référence	258980000
Version	Conduite de câbles au sol, 60 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
GTIN (EAN)	4050118600957
Cdt.	24 m

Fiche de données

CD-BO 60X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3,15 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Poids net	750 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris	Couvercle	Oui
Halogène	Oui	Largeur de fente	8 mm
Matériau	PVC	Résistant aux courants de fuite	Oui
Section utilisable	4 200 mm ²	Type de montage	Vissé, collé, Riveté
Version de panneau latéral	Fendu	Écart de fente	12 mm

Classifications

ETIM 6.0	EC000012	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-40-07-03		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	STEP
--------------------	----------------------

Fiche de données

CD-BO 60X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

