

**SAIH-4x0,25(PVC)****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

**Informations générales de commande**

Type	SAIH-4x0,25(PVC)
Référence	<a href="#">1902170000</a>
Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles : 4, Blindé: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
GTIN (EAN)	4032248516018
Cdt.	100 m

**SAIH-4x0,25(PVC)**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 25 g

**Caractéristiques techniques câble**

Nombre de pôles	4	Section du conducteur	0,25 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur	4.8 ± 0.2 mm	Blindé	Non
Isolation	PVC	Codage couleur	brun, blanc, bleu, noir
Matériau de la gaine	PVC	Couleur de la gaine	noir
Halogène	Oui	Plage de température, en mouvement	-5...80 °C
Plage de température, fixe	-30...80 °C	Gaine selon UL AWM	2464 (80 °C / 300 V)
Résistance à la torsion	0 °/m	Utilisation sur chaîne porte-câbles	Non
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non	Câble hybride	Non
Réticulé par irradiation	Non	Longueur de câble configurable	Non

**Classifications**

ETIM 3.0	EC000830	ETIM 4.0	EC000830
ETIM 5.0	EC000830	ETIM 6.0	EC001855
UNSPSC	26-12-16-13	eClass 5.1	27-06-91-90
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-11
eClass 9.1	27-06-90-90		

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Données techniques [WSCAD](#)