

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Type	SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL
Référence	1232630000
Version	Câble de bus, Nombre de pôles: 2, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halogène: Oui
GTIN (EAN)	4050118016505
Cdt.	100 m

SAIH-PB-PA-2X1.0-PVC-BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Poids net 80,4 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques câble

Nombre de pôles	2	Section du conducteur	1 mm ²
Diamètre extérieur	8 ± 0.4 mm	Blindé	Oui
Isolation	PE	Codage couleur	Rouge, vert
Matériau de la gaine	PVC	Couleur de la gaine	bleu (RAL 5015)
Halogène	Oui	Plage de température, en mouvement	-5...60 °C
Plage de température, fixe	-30...80 °C	Utilisation sur chaîne porte-câbles	Non
Rayon de courbure, min., fixe	8 x diamètre du câble	Rayon de courbure, mobile	8 x diamètre du câble
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non	Câble hybride	Non
Réticulé par irradiation	Non	Longueur de câble configurable	Non

Classifications

ETIM 6.0	EC000830	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-18-05	eClass 9.1	27-06-90-90

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)