Fiche de données

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Informations générales de commande

Type	SAI-WDF 5P B M12 K
Référence	2485310000
GTIN (EAN)	4050118495942
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	24 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Données techniques générales

Codage	B	Courant nominal	2 A
Degré de protection	IP67	Filetage du raccordement	Femelle M12, Mâle M12
Matériau de base du boîtier	CuZn	Matériau des contacts	CuZn
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-40 … +85 ° C
Surface du contact	doré	Tension nominale	60 V

Classifications

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté




Schéma des pôles




Schéma des pôles

