

**Ethernet industriel
IE-OM-V05M-K21-2S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com




Figure similaire

Version pour connecteurs débrochables CIE / Rockstar
Var.5 selon CEI 61076-3-106 en métal

Informations générales de commande

Type	IE-OM-V05M-K21-2S
Référence	1966290000
Version	Prise de raccordement, IP67, Variante 5, 2 ports, face
GTIN (EAN)	4032248658480
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel
IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	125 mm	Longueur (pouces)	4,921 inch
Largeur	136 mm	Largeur (pouces)	5,354 inch
Profondeur	57 mm	Profondeur (pouces)	2,244 inch
Poids net	643 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Couleur	gris	Cycles d'enfichage	750
Degré de protection	IP67	Diamètre de la gaine, max.	10 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Matériau de base du boîtier	AL-Si 12
Type de montage	Montage sur le fond, Montage sur paroi		

Normes

Norme de connecteur	CEI 61076-3-106 Var. 5
---------------------	------------------------

Classifications

ETIM 3.0	EC001084	ETIM 4.0	EC000439
ETIM 5.0	EC000439	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	30-21-18-18	eClass 5.1	19-07-04-01
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Ethernet industriel IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Données techniques	WSCAD

Ethernet industriel IE-OM-V05M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin

