

**SAI passifs  
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



La nouvelle M8 Line étroite de Weidmüller. Cette famille de produits se caractérise par la possibilité de repérage à chaque emplacement. Même le répartiteur 4 voies avec M12 de 8 pôles dispose d'une large place de repérage au niveau de chaque embase M8. Ce répartiteur très étroit, très court et très plat est en plus plus court que de nombreux modèles M8 courants.

- Répartiteur M8 très étroit, très court et très plat.
- La famille se compose de modules équipés de 4 à 8 voies M8 en version 3 ou 4 pôles.
- Sur demande du client il est possible de panacher les M8.
- Le répartiteur M8 Line est équipé de perçages transversaux..

**Informations générales de commande**

Type	SAI-12-F 3P M8 L 15M
Référence	<a href="#">1234890000</a>
Version	SAI passifs, Répartiteur passif capteurs-actionneurs, M8, Version précâblée, 15 m, Oui
GTIN (EAN)	4050118019513
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### SAI passifs SAI-12-F 3P M8 L 15M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	24 mm	Largeur (pouces)	0,945 inch
Hauteur	196 mm	Hauteur (pouces)	7,717 inch
Profondeur	18,2 mm	Profondeur (pouces)	0,717 inch
Poids net	1 448 g		

### Températures

Température de fonctionnement -

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Caractéristiques de raccordement

Sortie répartiteur Version précâblée

### Caractéristiques techniques générales

Degré de protection	IP68	Nombre de pôles	14
Nombre de contacts femelles	12	Filetage du raccordement	M8
LED	Oui		

### Câble de données techniques

Longueur du câble	15 m	Nombre de pôles	14
Section du conducteur (flexible)	12 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Diamètre extérieur	7,7 mm
Blindé	Non	Matériau de la gaine	PUR
Couleur de la gaine	noir	Halogène	Non
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble	Cycles de courbure	2 Mio

### Classifications

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [FL FIELDWIRING EN](#)


**Fiche de données**

**SAI passifs  
SAI-12-F 3P M8 L 15M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dessins**

**Dessin coté**



Steckplatze	A	B	L	R
4	82	86	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	136.2	117
12	196	189	161.2	143

**Schéma**

