

Accessoires TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Type	TS 20/CX10 2M/ST/ZN
Référence	0316400000
Version	Rail profilé, TS 20, sans perçage longitudinal, Acier, zingué
GTIN (EAN)	4032248017331
Cdt.	2 m

Fiche de données

Accessoires TS 20/CX10 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0,394 inch
Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0,394 inch
Poids net	460 g		

Rail profilé

Epaisseur	1,5 mm
-----------	--------

Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-50
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP