

**KSPMH (bouchon aveugle Klippon, type MH)  
KSPMH M16 SSC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

**Informations générales de commande**

Type	KSPMH M16 SSC
Référence	<a href="#">1477820000</a>
Version	KSPMH (bouchon aveugle Klippon, type MH), Bouchons obturateurs, M 16, 16 mm, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4050118285802
Cdt.	20 pièce(s)

## Fiche de données

### KSPMH (bouchon aveugle Klippon, type MH) KSPMH M16 SSC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	21,5 mm	Longueur (pouces)	0,846 inch
Poids net	38,75 g		

### Températures

Plage de température d'utilisation, max.	200 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-60 °C
Température de fonctionnement, max.	200 °C	Température de fonctionnement, min.	-60 °C

### Classifications

ETIM 6.0	EC000451	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-25	eClass 9.1	27-14-44-35

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>