Fiche de données

SAI actifs
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAIEND CAN-M12 5P A-COD
Référence	1784760000
Version	Sous-ensembles protégés, SAI actifs, Accessoires, Connecteur capteur/actionneur
GTIN (EAN)	4032248191840
Cdt.	1 pièce(s)

SAI actifs
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	12,8 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	85 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de fonctionnement	-25 °C...85 °C	Température de stockage	

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP67, IP68	Matériau	Métal
Nombre de pôles	5		

Classifications

ETIM 4.0	EC002556	ETIM 5.0	EC002556
ETIM 6.0	EC000448	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-01	eClass 6.2	27-24-26-92
eClass 7.1	27-24-26-92	eClass 8.1	27-24-26-92
eClass 9.0	19-07-04-03	eClass 9.1	19-17-01-90

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT U_REMOTE 16/17 EN CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN

SAI actifs
SAIEND CAN-M12 5P A-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté




Schéma des pôles

