

**Profils support
TS 27X12.5M/ST/F.ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Illustration du produit**Informations générales de commande**

Type	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Référence	1802690000
Version	Profils support, Rail profilé, DIN EN 60715, Acier
GTIN (EAN)	4032248257201
Cdt.	2 m

**Profils support
TS 27X12.5M/ST/F.ZN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Hauteur	12,5 mm	Hauteur (pouces)	0,492 inch
Profondeur	12,5 mm	Profondeur (pouces)	0,492 inch
Poids net	50 g		

Rail profilé

Epaisseur	2 mm
-----------	------

Classifications

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001285
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-02
eClass 9.1	27-40-06-02		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP