

SAI-M23-SE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Affectation des broches

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Informations générales de commande	
Type	SAI-M23-SE-L-6
Référence	1170350000
Version	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962303
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-M23-SE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 8 g

Températures

Température de fonctionnement , max. 125 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normes

Certificat N° (UR) E344862

Caractéristiques générales

Codage	aucune	Courant nominal	2 mm Kontakt = 28 A
Cycles d'enfichage	> 1000	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage du raccordement	M23	Forme	Mâle
Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT	Nombre / diamètre de contact	6 x 2 mm
Nombre de pôles	6	Tension nominale	2 mm Kontakt = 600 V
Tenue au feu	V-0	Tenue d'isolation	> 10 ¹³ Ω
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informations sur le produit

Informations sur le produit Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-M23-SE-L-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins****Dessin coté****Technical data**

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times male, 2 mm