

SAI-M23-BE-L-4/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Affectation des broches

Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-BE-L-4/4
Référence	1995810000
Version	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248925674
Cdt.	1 pièce(s)

SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 10 g

Températures

Température de fonctionnement, max. 125 °C

Température de fonctionnement, min. -40 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normes

Certificat N° (UR) E344862

Caractéristiques générales

Codage	aucune	Courant nominal	1 mm Kontakt = 8 A, 2 mm Kontakt = 28 A
Cycles d'enfichage	> 1000	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage du raccordement	M23	Forme	Femelle
Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT	Nombre / diamètre de contact	4 x 1 mm + 4 x 2 mm
Nombre de pôles	8	Tension nominale	1 mm Kontakt = 300 V, 2 mm Kontakt = 600 V
Tenue au feu	V-0	Tenue d'isolation	> 10 ¹³ Ω
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informations sur le produit

Informations sur le produit Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

 Brochure/Catalogue [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-M23-BE-L-4/4
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins
Dessin coté

Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female