
SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Affectation des broches



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

Type	SAI-M23-SE-L-4/4
Référence	1170380000
Version	Connecteur capteur/actionneur, Insert
GTIN (EAN)	4032248962518
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	7 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	125 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Normes

Certificat Nº (UR)	E344862

Caractéristiques générales

Codage	aucune	Courant nominal	1 mm Kontakt = 8 A, 2 mm Kontakt = 28 A
Cycles d'enfichage	> 1000	Diamètre extérieur du conducteur	-
Filetage du raccordement	M23	Forme	Mâle
Matériau de base du boîtier	Polyamide thermoplastique PA 6, PBT	Nombre / diamètre de contact	4 x 1 mm + 4 x 2 mm
Nombre de pôles	8	Tension nominale	1 mm Kontakt = 300 V, 2 mm Kontakt = 600 V
Tenue au feu	V-0	Tenue d'isolation	> 10^{13} Ω
Type de raccordement	Raccordement à sertir		

Classifications

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC000438
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.1	27-44-02-05

Informations sur le produit

Informations sur le produit	Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN


Date de création 28 mai 2019 19:24:13 CEST

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Technical data

No. of poles		5 + PE	4/4	
Number of contacts		6	4	4
Contact-ø	mm	2	1	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male