

Socle cavalier DIAZED SR60 3P, DII, 25A, 500V pour jeux de barres 5/10mm version avec vis de calibrage



Version	
Nom de marque produit	SETRON
Désignation du produit	Systèmes de fusibles DIAZED
Type du socle de fusibles	élément d'ajustage
Caractéristiques techniques générales	
Nombre de pôles	3
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DII
Tension d'alimentation	
Courant / pour CA / Valeur assignée	25 A
Tension d'alimentation / pour CA / Valeur assignée	500 V
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Recouvrement	Non
Conception mécanique	
Hauteur	200 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	43,5 mm
Poids net	295 g

Matériau / du boîtier

autres

## Certificats

Désignation du matériel

- selon EN 61346-2
- selon CEI 81346-2:2009

F

Contrôleur

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (système de commande en ligne)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SF6020>

**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SF6020>

**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SF6020](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF6020)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

