



IDEAL NETWORKS

# SignalTEK NT






Prise en main simplifiée  
156867 édition 3

© IDEAL INDUSTRIES Networks Ltd 2018

A subsidiary of IDEAL INDUSTRIES INC.



IDEAL INDUSTRIES, INC.



1	RJ 45 Port	13	Module alimentation
2	RJ45 voyant LED activité	14	*Voyant LED chargeur
3	RJ45 voyant LED connexion	15	Connecteur d'alimentation DC
4	Port optique (SFP)	16	Bouton Autotest
5	Voyant LED activité optique	17	LED liaison
6	Voyant LED liaison optique	18	LED état
7	Port USB	19	LED débit ligne 1000 Mb/s
8	Écran tactile	20	LED débit ligne 100 Mb/s
9	Touches de fonction F1 à F3	21	LED débit ligne 10 Mb/s
10	Touche Escape	22	Bouton Autotest à distance
11	Touches fléchées et ENTER	23	LED alimentation
12	Bouton ON/OFF (marche/arrêt)	24	Adaptateur Wi-Fi




*Voyant LED chargeur	État
<b>Vert en fixe</b>	<b>Module alimentation en cours de charge</b>
<b>Éteint (avec chargeur connecté)</b>	<b>Module alimentation chargé</b>
<b>Clignotement en vert</b>	<b>Le module alimentation n'est pas en cours de charge</b>

## Quatre Méthodes de Navigation


A



B





C







Escape / Échappement -  
retourne à l'écran précédent  
ENTER - valide la sélection





D




# Essai Wiremap





## Test de câble



# Essai IP



LANCER



## Essai de performance

2/5000 Myjob 15:29




1000 Mb/s-FD  
Auto Neg ON  
Pas de PoE

IPv4-172.20.20.17  
IPv6- 2001:777:0db8:2::1/64

PROJETS TESTS

DETECT POINTS CONFIG



DATA

VOIP

LANCER

TESTS

DATA

VOIP

VoIP Myjob 15:31

OK 00:00:10

Link Rate 1000 Mb/s-FD

Frame Size 218

IR (Mb/s) 0,9

Tx 5 160

100%

Rx 5 160

100%

Erreur 0

0%

LANCER SAUVER CONFIG

VoIP Myjob 00:17

Nb d'appels 10

Débit (Mb/s) 0,9

Seuil (Frames) 0

Durée 00:00:10


(hh:mm:ss)

Taille Trame 218


Remplissage Random

OK

## Sauvegarde et affichage des résultats de test



2 tests sauvés.  
Capacité  
mémoire =  
5000 tests



Sauvegarde du résultat  
dans SignalTEK NT



Afficher




Sélection Job  
(projet)



Sélection  
résultat

*OU*  
Sauvegarder  
sur USB

*OU* transfère vers le  
Smartphone en  
utilisant l'application  
**IDEAL AnyWARE™**  
pour  
Android™/Apple





-> USB




Apple est une marque déposée d'Apple Inc.,  
enregistrée aux USA et dans d'autres pays.  
Android™ est une marque déposée de Google, Inc.

# Tests Menu Cartes (schéma menu test)



## Mode câble





## Mode Ethernet



1



2



3

