



## Switch KVM Compact DVI-D Single Link USB 2.0 & Audio, 2 ports

N° Art.: 42341

### Description

- Commute automatiquement l'écran, les périphériques USB et l'audio (haut-parleurs et microphone)
- Comprend une prise moniteur DVI-D femelle deux prises USB 2.0 femelles et deux prises Jack femelles (micro et son)
- Deux câbles combo, fixés au boîtier, sont fournis pour connecter les deux ordinateurs
- La commutation se fait soit par un bouton "QuickSwitch" sur le switch, soit avec un logiciel fourni, soit avec une séquence raccourci clavier
- Prise en charge des signaux DVI-D jusqu'au 1920x1200 et HDCP (HD-Ready) \*\*\*
- Prise en charge USB 2.0 sur les ports USB, ainsi que les Hubs USB pour le raccordement d'autres périphériques USB

\*\*\* N'est pas adapté au raccordement d'écrans HDMI, veuillez utiliser notre KVM en version HDMI (N° Art.42340) pour ce type de connectique.

### Recommandations

Pour les switch KVM, LINDY vous recommande de toujours utiliser la même interface vidéo que celle utilisée pour le moniteur !

- la version HDMI de ce switch KVM (N°Art.42340)
- la version DVI de ce switch KVM (N°Art.42341 )
- la version DisplayPort de ce switch KVM (N°Art.42343 )
- la version VGA de ce switch KVM (N°Art.42342)

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: DVI-D
- Interface console: USB
- Normes: DVI-D (Single Link), USB 2.0
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Stéréo analogique
- Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm (femelle)
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 2
- Cascadable: -
- Méthode de commutation: Bouton poussoir, séquence clavier Hotkey & logiciel
- Montage rack: -
- Caractéristiques spécifiques: Prise en charge des hubs USB 2.0 et partage des périphériques

## Connecteurs

- Connecteurs côté console: DVI (femelle), USB 2.0 type A (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: 2 x DVI-D (Male), USB 2.0 type A (Male), 2 x 3.5mm (Male)
- Integrated Cables
- Autres connecteurs: -
- Alimentation: -

## Propriétés Physiques

- Dimensions LxH: 85x55x25mm (3.35x2.17x0.98in) Cable length 0.9m (2.95ft)
- Matériau du boîtier: Plastic
- Poids net: 0.46kg (1.01lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 0~90% RH (non condensée)
- Puissance: Alimentation par le port USB
- Couleur: Noir

## Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 160x75x165mm (6.3x2.95x6.5in)
- Poids brut: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Switch KVM (câbles KVM + Audio fournis)
- Manuel LINDY
- Logiciel sur CD

## Informations commerciales

- No.: 42341
- EAN: 4002888423410

© LINDY 2019