



## Câble adaptateur DisplayPort vers DVI

N° Art.: 41004

### Description

Le câble adaptateur DisplayPort LINDY est particulièrement adapté à l'utilisation avec les notebooks, PC et autre appareils avec sortie DisplayPort. Il convertit les signaux DisplayPort en DVI-D. Cet adaptateur a une prise DVI-D femelle où vous pouvez connecter vos périphériques DVI-D: tels que les moniteurs, écrans plats, téléviseurs, récepteurs audio/vidéo ou projecteurs.

- Prise en charge des résolutions DVI-D jusqu'au 1920x1200
- Compatible avec les spécifications DisplayPort 1.1/1.2 avec taux de transferts de données de 1,62 et 2,7Gbit/s.
- Compatible avec les spécifications HDMI 1.3 avec taux de transferts de données jusqu'à 2,25Gbit/s.
- Compatible avec les spécifications DVI 1.1 pour DVI-D Single Link jusqu'à 1,65 Gbit/s.
- Connectique:
  - Prise mâle DisplayPort
  - Prise femelle DVI-D
  - Longueur du câble : 15cm
  - Garantie 2 ans
- Cet adaptateur n'est pas compatible Eyefinity

[Vous trouverez les câbles DVI-D adaptés sur notre site](#)

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A: DisplayPort mâle
- Connecteur B: DVI-D femelle (Single Link)
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement du connecteur: Doré
- Matériau des broches: Bronze phosphoreux

- Revêtement des broches: Doré
- Dimensions (approx.) LxPxH: 20x53.02x11mm (0.79x2.09x0.43in)

## Détails du câble

- Longueur: 150mm (5.91in)
- Norme: DP 1.2 / DVI 1.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 6.5mm (0.26in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28AWG
- Blindage: Alliage aluminium magnésium, couverture 85%

## Spécifications

- Bande passante supportée: 10.8 Gbit/s
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz 4:4:4 12bit
- Atténuation nominale:
  - 300kHz-825MHz - <5dB
  - 825MHz-2.475GHz - <5dB
  - 2.475GHz-4.125GHz - <12dB
  - 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Rayon de courbure minimal: NA
- Température de fonctionnement: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Testé par ATC:

## Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Information commercial

- No.: 41004
- EAN: 4002888410045