



## Convertisseur USB 3.0 vers DisplayPort

N° Art.: 43174

### Description

- Connecte facilement un écran DisplayPort additionnel au port USB 3.0 de votre ordinateur
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz RGB
- Technologie DisplayLink
- Facile à installer et alimenté par le bus USB
- Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB 3.0 vers DisplayPort permet de connecter un écran DisplayPort Full HD 1080p à partir d'un port USB 3.0 type A, idéal pour les ordinateurs portables.

L'installation est simple, il n'y a que les pilotes à installer. L'écran additionnel peut être utilisé comme écran principal, miroir ou comme bureau étendu. L'audio via DisplayPort est également pris en charge.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface AV: USB Type A vers DisplayPort
- Norme: -
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale en entrée: 3840x2160@30Hz RGB
- Résolution maximale en sortie: 3840x2160@30Hz RGB
- Chipset: DL5500
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type A
- Power Delivery: -
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: Audio intégré au DisplayPort
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: Technologie DisplayLink

## Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Micro-B (femelle)
- Sorties: 1 x DisplayPort (femelle)
- Alimentation: Alimenté par le bus USB

## Propriétés physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 43x75x13mm (1.69.x2.95x0.51in)
- Longueur du câble (fixe): -
- Matériau du boîtier: Plastique
- Poids net: 0.040kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH ( non condensée)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

## Manuel

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 156x140x40mm (6.14x5.51x1.57in)
- Poids brut: 0.2kg (0.44lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.0 vers DisplayPort
- Câble USB 3.0 type A vers Micro-B, 0.5m
- Pilotes DisplayLink sur CD
- Manuel Lindy

## Informations commerciales

- No.: 43174
- EAN: 4002888431743