



Hub USB 2.0 7 ports

N° Art.: 42794

Description

- Dispose de 7 ports USB 2.0 HighSpeed avec taux de transfert jusqu'à 480Mbit/s
- Hub USB parfait en milieu industriel
- Boîtier robuste en métal avec protection EMC et éléments de montage
- Alimenté par le bus USB, ou peut être alimenté en externe
- Garantie 2 ans

Le hub métal 7 ports USB 2.0 de Lindy a été conçu pour apporter la meilleure performance dans des environnements exigeants. Chaque port est protégé contre les court-circuits, l'alimentation externe fournie assure une alimentation continue.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 2.0
- Bande passante prise en charge: 480Mbit/s
- Chipset: FE 2.1
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: pattes de fixation intégrées

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type B (femelle)
- Sorties: 7 x USB type A (femelle)
- Alimentation: Prise DC 5.5/2.1mm

Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 165x48x24mm (6.5x1.89x0.94in)
- Longueur du câble: -
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.251kg (0.55lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 3.5A
- Couleur: Noir

Manuel

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 222x156x40mm (8.74x6.14x1.57in)
- Poids brut: 0.648kg (1.43lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Hub USB 3.0 7 Ports
- Câble USB 2.0 Type A vers B 1.8m
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AU)

Informations commerciales

- No.: 42794
- EAN: 4002888427944