

Rallonge active USB 2.0, 20m

N° Art.: 42631



Description

- Rallonge USB 2.0 Active 20 mètres
- Prend en charge les taux de transfert USB 2.0 HighSpeed jusqu'à 480Mbit/s
- Pour augmenter la distance, connectez 2 rallonges en série
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 2.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 2.0 de 20m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 480Mbit/s. Avec son connecteur USB type A mâle et femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse. Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chaînées, et ainsi attendre 20m de distance.

Cette rallonge Lindy USB 2.0 Active avec hub prend en charge tous les ordinateurs équipés en USB type A. Avec son installation simple (plug and play), cette rallonge peut être rapidement installée, idéal pour les professionnels et à domicile. Il est recommandé que cette rallonge soit utilisée avec des périphériques USB peu gourmands en courant, sauf s'ils possèdent leur propre alimentation externe.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type A mâle
- Connecteur B: USB type A femelle
- Alimentation: -
- Matériau du boîtier: Plastique
- Revêtement du connecteur: Plaqué or
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or

- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB A mâle: 15.7x39x8mm (0.62x1.54x0.31in)
 - USB B femelle: 24x53x12mm (0.94x2.09x0.47in)

Détails du câble

- Longueur: 20m (65.62ft)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Gris transparent
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 4.7mm (0.19in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28/22AWG
- Blindage: 65% Tresse aluminium magnésium

Spécifications

- Bande passante supportée: 480 Mbits/s
- Atténuation nominale:
 - 0.064MHz - <0.08dB
 - 0.256MHz - <0.11dB
 - 0.512MHz - <0.13dB
 - 0.772MHz - <0.15dB
 - 1.0MHz - <0.20dB
 - 4MHz - <0.39dB
 - 8MHz - <0.57dB
 - 12MHz - <0.67dB
 - 24MHz - <0.95dB
 - 48MHz - <1.35dB
 - 96MHz - <1.90dB
 - 200MHz - <3.20dB
 - 400MHz - <5.80dB
- Rayon de courbure minimal: 30mm (1.18in)
- Charge des traction maximale: -
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Média de transmission: Paires torsadées
- Technologie de transmission: USB 2.0

Manuel

- Type d'emballage: Blister
- Dimensions de l'emballage: 152x141x96mm (5.98x5.55x3.78in)
- Poids net: 0.6kg (1.32lb)
- Poids brut: 0.687kg (1.51lb)
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- Rallonge active USB 2.0, 20m

Informations commerciales

- No.: 42631
- EAN: 4002888426312

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 42915 - 5m (16.4ft)
- 42630 - 10m (32.81ft) with hub

© LINDY 2019