



## Convertisseur Actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 2.0 18G

N° Art.: 41068

### Description

Cet adaptateur DisplayPort vers HDMI convertit les signaux DP en HDMI, sans mise à l'échelle

- Entrée : DisplayPort mâle
- Sortie : HDMI Type A femelle
- Prise en charge 3840 x 2160p 60Hz au maximum
- Prise en charge HDCP 1.4/2.2 et digital audio
- Prise en charge AMD Eyefinity, NVIDIA Surround & Intel Collage
- Support HDMI 2.0a 18 Gbits/s et DP 1.3 HBR3
- Longueur du câble: 15cm

### Détails techniques

#### Connecteurs

- Connecteur A: DisplayPort mâle
- Connecteur B: HDMI Type A femelle
- Matériau du boîtier: Thermoplastique
- Revêtement du connecteur: Or
- Matériau des broches: Bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH: 45x45x15mm (1.77x1.77x0.59in)

#### Détails du câble

- Longueur: 150mm (5.91in)
- Norme: DVI 1.3 / HDMI 2.0a
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 5mm (0.2in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre

- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: Alliage d'aluminium et de magnésium, 65%

## Spécifications

- Bande passante supportée: 18 Gbits/s
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Atténuation nominale:
  - 300kHz-825MHz <5dB
  - 825MHz-2.475GHz 5dB-12dB
  - 2.475GHz-4.125GHz 12dB-20dB
  - 4.125GHz-5.1GHz 20dB-25dB
- Rayon de courbure minimal: 55mm (2.17in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Testé par ATC: -

## Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Information commercial

- N° Art.: 41068
- EAN: 4002888410687

© LINDY 2019