



Switch HDMI 1.4 10,2G Bidirectionnel

N° Art.: 38036

Description

- Double utilisation - Connecte deux sources à un écran et en commute les signaux
- Ou, connecte une source sur deux écrans et commute les écrans pour afficher les signaux sur l'un OU l'autre
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K@30hz 4:4:4 8bit
- ne nécessite pas d'alimentation externe
- Garantie 2 ans

Le commutateur HDMI bidirectionnel de LINDY permet à l'utilisateur de connecter deux appareils sources HDMI à un seul téléviseur ou projecteur 4K Ultra HD, puis de basculer entre eux à l'aide d'un bouton-poussoir sur l'appareil. Vous pouvez également brancher une source haute définition sur deux téléviseurs ou projecteurs 4K, puis commuter pour afficher l'image sur l'un des écrans. La conception compacte du commutateur permet de le dissimuler facilement et ne prend pratiquement pas de place sur le bureau ou l'étagère par exemple..

Ce commutateur bidirectionnel est idéal pour une utilisation avec des périphériques source HDMI tels que des lecteurs Blu-Ray, des décodeurs ou des lecteurs multimédias, et est idéal pour augmenter le nombre de ports HDMI tout en évitant de débrancher et de rebrancher en permanence les câbles HDMI. Ce commutateur est également utile pour distribuer une source sur un des deux affichages au choix.

La prise en charge de résolutions jusqu'à 4K @ 30Hz 4: 4: 4 permet de voir la vidéo avec une clarté accrue, idéale pour une utilisation dans des installations résidentielles ou des scénarios de collaboration à petite échelle.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI

- Norme: HDMI 1.4
- Bande passante prise en charge: 10.2Gbit/s
- Résolution maximale: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: Pass-through
- Audio: Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: Pass-through
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Détails du câble

- Entrées: HDMI Type A (femelle) - Bidirectionnel
- Sorties: 2 x HDMI Type A (femelle) - Bidirectionnel
- Contrôle: -
- Alimentation: Alimenté par l'interface HDMI

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 50x52x20mm (1.97x2.05x0.79in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.073kg (0.16lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 65°C (32°F - 149°F)
- Température de stockage: 0°C - 90°C (32°F - 194°F)
- Humidité relative: 5 - 30% RH (sans condensation)
- Puissance: -
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 75x30x65mm (2.95x1.18x2.56in)
- Poids brut: 0.08kg (0.18lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Switch HDMI Bidirectionnel
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 38036
- EAN: 4002888380362

© LINDY 2019