


Support isolant - AB-UTI 6/3 - 1037092

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Support isolant, Support pour barres collectrices, à poser tous les 20 cm, pas: 200 mm, longueur: 97,4 mm, largeur: 2,2 mm, hauteur: 51,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: bleu

Propriétés produit

☒ Support, pour maintenir la barre collectrice de N

Données commerciales

Unité de conditionnement	50 STK
Quantité minimum de commande	50 STK
GTIN	 4 055626 570617
GTIN	4055626570617
Poids par pièce (hors emballage)	22,220 g
Poids par pièce (emballage compris)	22,700 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Pologne
Sales Key	A1

Caractéristiques techniques

Généralités

Nombre de pôles	1
Coloris	bleu
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	2,2 mm
Largeur de flasque	2,2 mm
Longueur	97,4 mm
Hauteur	51,2 mm
Hauteur NS 35/7,5	51,5 mm
Hauteur NS 35/15	59 mm
Pas	200 mm

Support isolant - AB-UTI 6/3 - 1037092

Caractéristiques techniques

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400607
eCl@ss 8.0	27400607
eCl@ss 9.0	27400607

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC002270
ETIM 5.0	EC001166
ETIM 6.0	EC001166

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708