

EF 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Type | EF 10 54 GY |
| Référence | 2557070000 |
| Version | Filtre d'échappement, IP54, gris |
| GTIN (EAN) | 4050118567700 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

Fiche de données

EF 10 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur | 109 mm | Largeur (pouces) | 4,291 inch |
| Hauteur | 109 mm | Hauteur (pouces) | 4,291 inch |
| Profondeur | 23 mm | Profondeur (pouces) | 0,906 inch |
| Poids net | 60 g | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------|-----------------|
| Avec filtre | Oui | Classe de filtre | G 3 |
| Hauteur des découpes de montage | 92 mm | Hauteur du montage | 4 mm |
| Largeur des découpes de montage | 92 mm | Matériau | Thermoplastique |
| Profondeur de montage | 19 mm | Type de montage | monté |
| Version CEM | Non | | |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002513 | eClass 6.2 | 27-18-07-16 |
| eClass 9.1 | 27-18-07-06 | | |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [STEP](#)