

RH-TCO 30W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

Informations générales de commande

Type	RH-TCO 30W 110-250V
Référence	2557910000
Version	Panneau radiateur, 110 V, 250 V, argent
GTIN (EAN)	4050118568554
Cdt.	1 pièce(s)

RH-TCO 30W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3,937 inch
Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1,969 inch
Poids net	250 g		

Caractéristiques générales

Avec thermostat d'ambiance	Non	Diffusion de chaleur continue à 10°C	30 W
Tension d'alimentation, max.	250 V	Tension d'alimentation, min.	110 V
Type de montage	Rail profilé	Type de raccordement	Contact à ressort

Classifications

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Données techniques	STEP