

**FH-TCO 250W 230V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

**Informations générales de commande**

Type	FH-TCO 250W 230V
Référence	<a href="#">2557990000</a>
Version	Ventilateur de panneau chauffant, 230 V, 230 V, IP20, argent
GTIN (EAN)	4050118568639
Cdt.	1 pièce(s)

**Fiche de données**

**FH-TCO 250W 230V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions et poids**

Largeur	85 mm	Largeur (pouces)	3,346 inch
Hauteur	186,5 mm	Hauteur (pouces)	7,343 inch
Profondeur	104 mm	Profondeur (pouces)	4,094 inch
Poids net	1 040 g		

**Caractéristiques générales**

Avec thermostat d'ambiance	Non	Diffusion de chaleur continue à 10°C	250 W
Tension d'alimentation, max.	230 V	Tension d'alimentation, min.	230 V
Tension nominale AC	230 V AC	Type de montage	Rail profilé
Type de raccordement	Contact à ressort		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques [STEP](#)