

THSW 1K -20°+40°C CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygrostats. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygrostats régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Informations générales de commande

Type	THSW 1K -20°+40°C CO
Référence	2558170000
Version	Thermocontact, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568820
Cdt.	1 pièce(s)

THSW 1K -20°+40°C CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	37 mm	Largeur (pouces)	1,457 inch
Hauteur	59,5 mm	Hauteur (pouces)	2,343 inch
Profondeur	47,5 mm	Profondeur (pouces)	1,87 inch
Poids net	70,04 g		

Caractéristiques générales

Courant de commutation, contact à fermeture	5 A	Courant de commutation, contact à fermeture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Courant de commutation, contact à ouverture	10 A	Courant de commutation, contact à ouverture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Différence de commutation	1 K	Plage de réglage des températures, max.	40 °C
Plage de réglage des températures, min	-20 °C	Tension de commutation	250 V AC / 30 V DC
Tolérance de commutation	±3 K	Type de montage	Rail profilé
Type de raccordement	Raccordement vissé	Version contact	Inverseur, 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

Classifications

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

Agréments

Agréments


 ROHS Conforme
Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Operating instructions
Données techniques	STEP