

**THSW 0°+60°C NO/NC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygromètres. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygromètres régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

**Informations générales de commande**

Type	THSW 0°+60°C NO/NC
Référence	<a href="#">2558250000</a>
Version	Thermocontact, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568905
Cdt.	1 pièce(s)

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Largeur	59 mm	Largeur (pouces)	2,323 inch
Hauteur	80,5 mm	Hauteur (pouces)	3,169 inch
Profondeur	38 mm	Profondeur (pouces)	1,496 inch
Poids net	100 g		

**Caractéristiques générales**

Courant de commutation, contact à fermeture	10 A	Courant de commutation, contact à fermeture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Courant de commutation, contact à ouverture	10 A	Courant de commutation, contact à ouverture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	2 A
Différence de commutation	<7 K	Plage de réglage des températures, max.	40 °C
Plage de réglage des températures, min	0,01 °C	Tension de commutation	250 V AC / 30 V DC
Tolérance de commutation	±4 K	Type de montage	Rail profilé
Type de raccordement	Raccordement vissé	Version contact	1 contact à ouverture, 1 contact à fermeture

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002014	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-07		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Operating instructions</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>