

EF 60 54 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

Informations générales de commande

Type	EF 60 54 GY
Référence	2557210000
Version	Filtre d'échappement, IP54, gris
GTIN (EAN)	4050118567847
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

EF 60 54 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	320 mm	Largeur (pouces)	12,598 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Profondeur	46 mm	Profondeur (pouces)	1,811 inch
Poids net	700 g		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	Classe de filtre	G 3
Hauteur des découpes de montage	291 mm	Hauteur du montage	7 mm
Largeur des découpes de montage	291 mm	Matériau	Thermoplastique
Profondeur de montage	39 mm	Type de montage	monté
Version CEM	Non		

Classifications

ETIM 6.0	EC002513	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-06		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [STEP](#)