

HYTH-SW 40-90% r.F. CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygromètres. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygromètres régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Informations générales de commande

Type	HYTH-SW 40-90% r.F. CO
Référence	2558280000
Version	Hygrostat, IP20, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568936
Cdt.	1 pièce(s)

HYTH-SW 40-90% r.F. CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	59 mm	Largeur (pouces)	2,323 inch
Hauteur	80,5 mm	Hauteur (pouces)	3,169 inch
Profondeur	38 mm	Profondeur (pouces)	1,496 inch
Poids net	90 g		

Caractéristiques générales

Avec contrôleur d'humidité	Oui	Courant de commutation, contact à fermeture	8 A
Courant de commutation, contact à fermeture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	3 A	Courant de commutation, contact à ouverture	8 A
Courant de commutation, contact à ouverture, charge inductive $\cos \varphi = 0,6$	3 A	Différence de commutation	4 %, 1 K
Réglage des valeurs d'humidité de l'air relative, max.	90 %	Réglage des valeurs d'humidité de l'air relative, min.	40 %
Tension de commutation	240 V AC	Type de montage	Rail profilé
Type de raccordement	Raccordement vissé	Version contact	Inverseur

Classifications

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-08		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Operating instructions
Données techniques	STEP