

**FF 66 55/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

**Informations générales de commande**

Type	FF 66 55/230V GY
Référence	<a href="#">2556930000</a>
Version	Ventilateur à filtre, 230 V, 230 V, IP55, gris
GTIN (EAN)	4050118567557
Cdt.	1 pièce(s)

**FF 66 55/230V GY**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Largeur	320 mm	Largeur (pouces)	12,598 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Profondeur	157 mm	Profondeur (pouces)	6,181 inch
Poids net	3 200 g		

**Caractéristiques générales**

Avec filtre	Oui	Classe de filtre	G 4
Débit volumique, soufflage à l'air libre	770 m <sup>3</sup> /h	Hauteur des découpes de montage	291 mm
Hauteur du montage	7 mm	Largeur des découpes de montage	291 mm
Profondeur de montage	150 mm	Tension d'alimentation, max.	230 V
Tension d'alimentation, min.	230 V	Tension nominale AC	230 V AC
Type de montage	monté	Type de raccordement	Contact à ressort
Version CEM	Non	Émission de bruit	63 dB (A)

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

**Agréments**

Agréments


 ROHS Conforme
**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>


**Fiche de données**

**FF 66 55/230V GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dessins**

**Graph**



**Graph**

