

FF 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

Type	FF 67 55/230V BK
Référence	2556980000
Version	Ventilateur à filtre, 230 V, 230 V, IP55, noir
GTIN (EAN)	4050118567601
Cdt.	1 pièce(s)

FF 67 55/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	320 mm	Largeur (pouces)	12,598 inch
Hauteur	320 mm	Hauteur (pouces)	12,598 inch
Profondeur	157 mm	Profondeur (pouces)	6,181 inch
Poids net	3 700 g		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	Classe de filtre	G 4
Débit volumique, soufflage à l'air libre	925 m ³ /h	Hauteur des découpes de montage	291 mm
Hauteur du montage	7 mm	Largeur des découpes de montage	291 mm
Profondeur de montage	150 mm	Tension d'alimentation, max.	230 V
Tension d'alimentation, min.	230 V	Tension nominale AC	230 V AC
Type de montage	monté	Type de raccordement	Contact à ressort
Version CEM	Non	Émission de bruit	66 dB (A)

Classifications

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Agréments

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Données techniques	STEP


Fiche de données

FF 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dessins

Graph



Graph

