

RFF 605 33/230V GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

Type	RFF 605 33/230V GY
Référence	2557740000
Version	Ventilateur à filtre, 230 V, 230 V, IP33, gris
GTIN (EAN)	4050118568387
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

RFF 605 33/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	436 mm	Largeur (pouces)	17,165 inch
Hauteur	436 mm	Hauteur (pouces)	17,165 inch
Profondeur	430 mm	Profondeur (pouces)	16,929 inch
Poids net	4 800 g		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Non	Débit volumique, soufflage à l'air libre	500 m³/h
Hauteur des découpes de montage	291 mm	Hauteur du montage	72 mm
Largeur des découpes de montage	291 mm	Profondeur de montage	34 mm
Tension d'alimentation, max.	230 V	Tension d'alimentation, min.	230 V
Tension nominale AC	230 V AC	Type de montage	monté
Type de raccordement	Bloc de jonction	Version CEM	Non
Émission de bruit	67 dB (A)		

Classifications

ETIM 6.0	EC000320	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-16		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Données techniques	STEP