

RH-CBCO 10W 110-250V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

Informations générales de commande

Type	RH-CBCO 10W 110-250V BK
Référence	2557860000
Version	Panneau radiateur, 110 V, 250 V, IP54, noir
GTIN (EAN)	4050118568509
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

RH-CBCO 10W 110-250V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	29,5 mm	Largeur (pouces)	1,161 inch
Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1,772 inch
Profondeur	75 mm	Profondeur (pouces)	2,953 inch
Poids net	170 g		

Caractéristiques générales

Avec thermostat d'ambiance	Non	Diffusion de chaleur continue à 10°C	10 W
Tension d'alimentation, max.	250 V	Tension d'alimentation, min.	110 V
Type de montage	Rail profilé	Type de raccordement	Prise de raccordement

Classifications

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Documentation utilisateur	Operating instructions
Données techniques	STEP