

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

**Informations générales de commande**

Type	RH-CBCO 20W 110-250V BK
Référence	<a href="#">2557870000</a>
Version	Panneau radiateur, 110 V, 250 V, IP54, noir
GTIN (EAN)	4050118568516
Cdt.	1 pièce(s)

**RH-CBCO 20W 110-250V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	29,5 mm	Largeur (pouces)	1,161 inch
Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1,772 inch
Profondeur	75 mm	Profondeur (pouces)	2,953 inch
Poids net	170 g		

**Caractéristiques générales**

Avec thermostat d'ambiance	Non	Diffusion de chaleur continue à 10°C	20 W
Tension d'alimentation, max.	250 V	Tension d'alimentation, min.	110 V
Type de montage	Rail profilé	Type de raccordement	Prise de raccordement

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Operating instructions</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>