

RH-CBCO 45W 110-250V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

Informations générales de commande

Type	RH-CBCO 45W 110-250V
Référence	2557900000
Version	Panneau radiateur, 110 V, 250 V, argent
GTIN (EAN)	4050118568547
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

RH-CBCO 45W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3,937 inch
Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1,969 inch
Poids net	250 g		

Caractéristiques générales

Avec thermostat d'ambiance	Non	Diffusion de chaleur continue à 10°C	45 W
Tension d'alimentation, max.	250 V	Tension d'alimentation, min.	110 V
Type de montage	Rail profilé	Type de raccordement	Prise de raccordement

Classifications

ETIM 6.0	EC000737	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-18-07-10		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	EU Declaration of Conformity
Données techniques	STEP