



Câble HDMI vers DVI, Gold Line, 10m

N° Art.: 36198

Description

- Câbles HDMI vers DVI-D sans compromis et haute performance pour les besoins et environnements professionnels.
- Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et les résolutions HD jusqu'à 1080p
- Prises, contacts et connecteurs métal plaqué or 24 carats
- Câble avec triple blindage, faible atténuation, conducteurs en cuivre OFC 24AWG résistants à la corrosion
- Garantie 25 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. Les câbles HDMI vers DVI-D Gold du concept "Cable Lines" sont sans compromis et la solution haute performance pour les besoins et environnements professionnels.

Les câbles HDMI vers DVI-D Gold Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre OFC de section 24AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les câbles HDMI vers DVI-D Gold Line prennent en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz, y compris les résolutions HD jusqu'à 1080p.

Ces câbles haut de gamme ont une faible atténuation permettant une transmission fiable sur de très longues distances.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m et 15m

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI type A mâle
- Connecteur B: DVI-D mâle (Single Link)
- Matériau du boîtier: métal, plaqué or 24 carats
- Revêtement du connecteur: or 24 carats 3µm
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des pins: or 24 carats 15µm
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - HDMI: 20x39x11.2mm (0.78x1.42x0.44in)
 - DVI: 39.5x44.5x16.5mm (1.55x1.73x0.65in)

Détails du câble

- Longueur: 10m (32.81ft)
- Norme: DVI-D Dual Link
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 9mm (0.35in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre OFC désoxygéné
- Section des conducteurs: 24AWG
- Blindage: tresse cuivre (couverture 85%)

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 4.95 Gbit/s
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Atténuation nominale: 1-825MHz < 8db
- Rayon de courbure minimal: 126mm (4.96in)
- Température d'utilisation: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Température de stockage: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 25
- Certificats: RoHS, Reach, UL

Informations commerciales

- No. 36198
- EAN: 4002888361989

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36193 - 0.5m (1.64ft)
- 36194 - 1m (3.28ft)
- 36195 - 2m (6.56ft)
- 36196 - 3m (9.84ft)
- 36197 - 5m (16.40ft)
- 36198 - 10m (32.81ft)
- 36199 - 15m (49.21ft)

© LINDY 2019