



Câble HDMI vers DVI-D, Black Line, 10m

N° Art.: 36275

Description

- Câble HDMI vers DVI-D pour applications à domicile et dans les petits environnements de bureau
- Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920x1200@60Hz et HDTV jusqu'à 1080p
- Boîtier connecteur robuste en PVC, connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats
- Câble à triple blindage, conducteurs 24AWG en cuivre étamé résistants à la corrosion
- Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité "Line" développé par LINDY, les câbles Black Line HDMI vers DVI-D sont des solutions d'entrée de gamme complètes, parfaites pour connecter PC et moniteurs.

Les câbles Black Line HDMI vers DVI-D sont caractérisés par un triple blindage avec des conducteurs 24AWG en cuivre étamé assurant performance et résistance à la corrosion. Connectique en nickel et contacts plaqués or 24 carats garantissent intégrité du signal et fiabilité.

Le boîtier connecteur dispose d'une empreinte grip pour une bonne prise en main. Les vis à larges embouts permettent de fixer le connecteur en place sans outillage et un réducteur de tension souple prolonge la durée de vie du câble.

Les câbles Black Line HDMI vers DVI-D prennent en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz.

Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI type A mâle
- Connecteur B: DVI-D mâle (Single Link)
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement des connecteurs: nickel
- Matériau des broches: laiton
- Revêtement des pins: or 24 carats 1µm
- Dimensions (approx.) LxlxH:
 - HDMI: 21.4x34.2x12.7mm (0.84x1.35x0.5in)
 - DVI: 36.8x44.5x12.5mm (1.45x1.75x0.49in)

Détails du câble

- Longueur: 10m (32.81ft)
- Norme: DVI-D Single Link
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 9.5mm (0.37in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 24AWG
- Blindage: tresse aluminum/magnésium, 85%

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 4.95 Gbit/s
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Atténuation nominale: 1-825MHz < 8db
- Rayon de courbure minimal: 120mm (4.72in)
- Température d'utilisation: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Température de stockage: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certificats: RoHS, Reach, UL

Informations commerciales

- No. 36275
- EAN: 4002888362757

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36270 - 0.5m (1.64ft)
- 36271 - 1m (3.28ft)
- 36272 - 2m (6.56ft)
- 36273 - 3m (9.84ft)
- 36274 - 5m (16.40ft)
- 36275 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2019