



Câble HDMI Cromo Line, 7.5M

N° Art.: 37875

Description

- Câbles HDMI 2.0 High Speed performants et esthétiques.
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 26AWG résistants à la corrosion
- Conforme à la norme HDMI 2.0: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certifié par le centre de test HDMI ATC; Garantie 10 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles HDMI 2.0 High Speed 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.

Les câbles HDMI 2.0 High Speed Cromo Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre étamé de section 26AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les résolutions UHD sont prises en charge jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit, y compris la 3D. Les câbles HDMI de la gamme 'Cromo Line' supportent également 32 canaux audio et le Dolby True HD.

Le boîtier ABS chromé est équipé d'un manchon ultra flexible et résistant, qui répond aux exigences des applications AV industrielles et publicitaires.

Les câbles HDMI 2.0 Cromo respectent les nouvelles spécifications HDMI et prennent en charge la bande passante de 18G avec des longueurs allant jusqu'à 5m. Les câbles HDMI de la gamme

Cromo Line sont classifiés HDMI High Speed jusqu'à 5m. Toutes les longueurs supérieures à 5m sont classifiées HDMI Standard.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m et 10m

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI Type A mâle
- Connecteur B: HDMI Type A mâle
- Matériau du boîtier: ABS, chromé
- Revêtement du connecteur: Or 24 carats 3µm
- Matériau des broches: Bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: Or 24 carats 15µm
- Dimensions (approx.) LxlxH: 21.4x41.4x12.7mm (0.84x1.63x0.5in)

Détails du câble

- Longueur: 7.5m (24.61ft)
- Norme: HDMI avec Ethernet
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 8.5mm (0.33in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
- Section des conducteurs: 26AWG
- Blindage: tresse de cuivre (couverture 85%)

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 18 Gbit/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Atténuation nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Testé par ATC : oui

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL, ATC

Informations commerciales

- No. 37875
- EAN: 4002888378758

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 37869 - 0.3m (0.98ft)
- 37870 - 0.5m (1.64ft)
- 37871 - 1m (3.28ft)
- 37872 - 2m (6.56ft)
- 37873 - 3m (9.84ft)
- 37874 - 5m (16.44ft)
- 37875 - 7.5m (24.61ft)
- 37876 - 10m (32.81ft)