



Câble HDMI 2.0 4K Hybride 18G, 70m

N° Art.: 38279

Description

Ce câble hybride réunit les qualités d'une fibre optique et d'un câble cuivre et transmet les signaux HDMI 2.0 en très haute résolution sans perte de qualité

- Adapté aussi bien aux usages Home Cinéma qu'aux systèmes d'affichages professionnels
- Compatible HDMI 2.0/1.4 pour des résolutions jusqu'à Ultra HD 4K @ 60Hz 4:4:4
- Connectique: HDMI type A mâle
- Prise en charge des signaux 3D et CEC
- Garantie 2 ans
- Disponible en versions de 10m (N°Art.38274) à 100m (N°Art.38280), longueurs jusqu'à 150m sur demande

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: HDMI type A mâle
- Connecteur B: HDMI type A mâle
- Matériau du boîtier: Alliage de zinc
- Matériau du boîtier: Or 24 carats 3µm
- Matériau des broches: Bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: Or 24 carats 30µm
- Dimensions (approx.) LxPxH: 55x17x0.9mm (2.17x0.67x0.04in)

Détails du câble

- Longueur: 70m (229.66ft)
- Norme: HDMI 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond

- Diamètre de la gaine: 4.6mm (0.18in)
- Matériau de la gaine: PVC LS0H
- Matériau des conducteurs: Fibre / Cuivre
- Section des conducteurs: 50/125µm / Cuivre 24 AWG
- Blindage: Aluminium Mylar

Spécifications

- Bande passante supportée: 18 Gbits/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Atténuation nominale:
 - 850nm < 3.5dB
 - 1300nm < 1.2dB
- Rayon de courbure minimal: 60mm (2.36in)
- Température de fonctionnement: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Température de stockage: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Manuel

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Garantie (Années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Informations commerciales

- No.: 38279
- EAN: 4002888382793

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 10m (32.81ft) - 38274
- 20m (65.62ft) - 38275
- 30m (98.42ft) - 38276
- 40m (131.23ft) - 38277
- 50m (164.04ft) - 38278
- 70m (229.66ft) - 38279
- 100m (328.08ft) - 38280