



## Câble HDMI Gold Line, 20m

N° Art.: 37868

### Description

- Câbles HDMI 2.0 High Speed sans compromis et haute performance pour les besoins et environnements professionnels.
- Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Prises, contacts et connecteurs métal plaqué or 24 carats
- Câble avec triple blindage, faible atténuation, conducteurs en cuivre OFC 24AWG résistants à la corrosion
- Conforme à la norme HDMI 2.0: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certifié par le centre de test HDMI ATC; Garantie 25 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. Les câbles HDMI vers DVI-D Gold du concept "Cable Lines" sont sans compromis et la solution haute performance pour les besoins et environnements professionnels.

Les câbles HDMI 2.0 High Speed Gold Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre OFC de section 24AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit sont prises en charge. Les câbles HDMI Gold Line transmettent 32 canaux audio et le Dolby True HD.

Ces câbles haut de gamme ont une faible atténuation permettant une transmission fiable sur de très longues distances.

Les câbles HDMI 2.0 Gold Line respectent les nouvelles spécifications HDMI et prennent en charge

la bande passante de 18G avec des longueurs allant jusqu'à 7.5m. Les câbles HDMI de la gamme Gold Line sont classifiés HDMI High Speed jusqu'à 7.5m. Toutes les longueurs supérieures à 7.5m sont classifiées HDMI Standard.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m et 20m

## Détails techniques

### Connecteurs

- Connecteur A: HDMI Type A mâle
- Connecteur B: HDMI Type A mâle
- Matériau du boîtier: Revêtement plaqué or 24 carats et alliage de zinc
- Revêtement du connecteur: Or 24 carats 3µm
- Matériau des broches: Bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: Or 24 carats 15µm
- Dimensions (approx.) LxlxH: 20x34.1x11.6mm (0.79x1.34x0.46in)

### Détails du câble

- Longueur: 20m (65.62ft)
- Norme: HDMI avec Ethernet
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 8.5mm (0.33in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre OFC désoxygéné
- Section des conducteurs: 24AWG
- Blindage: tresse de cuivre (couverture 85%)

### Spécifications

- Bande passante prise en charge: 10 Gbit/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Atténuation nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Rayon de courbure minimal: 85mm (3.35in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Testé par ATC : oui

### Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 25
- Certifié: RoHS, REACH, UL, ATC

## Informations commerciales

- No. 37868
- EAN: 4002888378680

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 37860 - 0.5m (1.64ft)
- 37861 - 1m (3.28ft)
- 37862 - 2m (6.56ft)
- 37863 - 3m (9.84ft)
- 37864 - 5m (16.44ft)
- 37865 - 7.5m (24.61ft)
- 37866 - 10m (32.81ft)
- 37867 - 15m (49.21ft)
- 37868 - 20m (65.62ft)