



Câble HDMI High Speed, Black Line, 1m

N° Art.: 36471

Description

- Câble HDMI 2.0 High Speed d'entrée de gamme pour les applications privées ou de petites entreprises
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Boîtier en PVC robuste, connecteurs en nickel, contacts plaqués or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs 30AWG en cuivre étamé résistant à la corrosion
- Conforme HDMI 2.0: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; certifié HDMI ATC; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Black Line HDMI High Speed sont une solution d'entrée de gamme fiable et de qualité, parfait pour les usages à domicile ou dans les petites entreprises.

Les câbles Black Line HDMI High Speed disposent d'un triple blindage avec des conducteurs 30AWG en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit sont prises en charge. Les câbles Black Line HDMI ont également la capacité de transmettre les signaux audio 32 canaux et Dolby True HD.

Les spécifications HDMI 2.0 sont prises en charge pour une bande passante de 18Gbit/s avec des longueurs de câble jusqu'à 5m.

Disponible dans les longueurs de 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Détails techniques

Connectiques

- Connecteur A: HDMI Type A mâle
- Connecteur B: HDMI Type A mâle
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement du connecteur : Nickel
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: plaqué or
- Dimensions (approx.) LxH: 19.2x34.1x10.6mm (0.76x1.34x0.42in)

Détails du câble

- Longueur: 1m (3.28ft)
- Norme: High Speed HDMI avec Ethernet
- Couleur: noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 5.5mm (0.22in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: fer plaqué cuivre
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: feuille d'aluminium

Spécifications

- Bande passante prise en charge: 18 Gbit/s
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Atténuation nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Rayon de courbure minimal: 22mm (0.87in)
- Température de fonctionnement: -30°C - 80°C (-22°F - 176°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Testé par ATC : oui

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL, ATC

Informations commerciales

- No. 36471
- EAN: 40028883364713

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36470 - 0.5m (1.64ft)
- 36471 - 1m (3.28ft)
- 36472 - 2m (6.56ft)
- 36473 - 3m (9.84ft)
- 36474 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019