



Câble DisplayPort vers Mini DisplayPort CROMO, 3m

N° Art.: 36313

Description

- Câbles Mini DisplayPort performants et esthétiques
- Prend en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
- Prise ABS chromée avec contacts et connecteurs plaqué or 24 carats
- Câble avec triple blindage, conducteurs en cuivre étamé 30AWG résistants à la corrosion
- DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; Garantie 10 ans

"Cable Lines" représente le concept de connectivité des câbles Lindy. La gamme haute performance de câbles Mini DisplayPort 'Cromo Line' du concept "Cable Lines" représente un design bien pensé et tourné vers une réalité technique.

Les câbles Mini DisplayPort Cromo Line disposent d'un triple blindage et de conducteurs cuivre étamé de section 30AWG pour une transmission la plus élevée sans pertes. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une résistance à la corrosion et une fiabilité élevée.

Les résolutions UHD sont prises en charge jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit, y compris la 3D. Les câbles DisplayPort de la gamme 'Cromo Line' supportent également une palette de couleurs 4: 4: 4 pour transmettre tous les détails d'une image haute définition.

Le boîtier ABS chromé est équipé d'un manchon ultra flexible et résistant, qui répond aux exigences des applications AV industrielles et publicitaires.

Longueurs disponibles: 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Détails techniques

Connectiques

- Connecteur A: Mini DisplayPort mâle
- Connecteur B: DisplayPort mâle
- Matériau du boîtier: ABS, chromé
- Revêtement du connecteur: or 24 carats, 3µm
- Matériau des broches: bronze phosphoreux
- Revêtement des broches: or 24 carats, 15µm
- Dimensions (approx.) LxlxH: Mini DisplayPort 10x7x32mm et DisplayPort 19,7x12x38,9mm

Détails du câble

- Longueur: 3m
- Norme: DisplayPort 1.2
- Couleur: gris
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 6,5mm
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 30AWG
- Blindage: tresse de cuivre, couverture 85%

Informations techniques

- Bande passante supportée: 17,28Gbit/s / mode HBR2
- Résolution maximale: 3840x2160p 60Hz, y compris 1080p 3D
- Profondeur de couleurs maximale: UHD jusqu'à 4K 60Hz (4:4:4 10bpc)
- Atténuation nominale:
 - 300kHz-825MHz - <5dB
 - 825MHz-2.475GHz - <5dB
 - 2.475GHz-4.125GHz - <12dB
 - 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Rayon de courbure minimal: 65mm
- Température de fonctionnement: -20°C à +80°C
- Température de stockage: -25°C à +85°C

Divers

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

Informations commerciales

- No.: 36313
- EAN: 4002888363136

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 36313 - 3m
- 36314 - 5m

© LINDY 2019