

Câble secteur IEC en Y, 2m

N° Art.: 30039



Description

- Connecteur A: IEC C14
- Connecteur B: 2x IEC C13
- Type de câble: H05-VVF 3G x 0.75 mm²
- Couleur: noir
- Garantie 10 ans

Les câbles secteur LINDY sont idéals dans des environnements professionnels (studios d'enregistrement, salles serveurs, etc) et privés.

Grâce à sa forte résistance aux températures de -10 à +70 °C, ce câble peut être utilisé dans des lieux non climatisés.

Détails techniques

- Nombre de conducteurs: 3
- Section des conducteurs: 0,75mm²
- Longueur: 2m
 - IEC C13 vers T: approx. 1.50m
 - Y vers IEC C14: approx. 0.50m
- Longueur de chaque section du Y: 50cm
- Température de fonctionnement: -10 à +70°C
- Température de stockage: -25 à +70°C

Note: à n'utiliser qu'en milieu sec

© LINDY 2019